



EV-803 Digital T.E.N.S.

- El T.E.N.S. Digital EV-803 permite al profesional todas las posibilidades de precisión la Programación y en el control de los parámetros, facilitando el tratamiento contra el Dolor Agudo, Sub-Agudo y Crónico.
- La Frecuencia y la Amplitud, pueden ser programadas de Hz. en Hz. y de 10 Us. en 10 Us. de forma rápida y sencilla.
- Visualización constante en el Display LCD de los parámetros programados.

5 MODOS DE ESTIMULACIÓN



- **SEGURO**
- **Fácil de Programar**
- **Amplio LCD Display**



Características

CANALES:	Dos aislados entre si.
INTENSIDAD:	Ajustable, 16 mA (salida máx.) corriente hasta 500 ohm en cada canal. Ajustable control (80 mA)
FORMA DE ONDA:	Asimétrica, Bi-fásica, pulsátil rectangular.
VOLTAJE:	Ajustable de 0-6V rms (salida máx.) por canal.
ALIMENTACIÓN:	Batería de 9V alcalina.
DIMENSIONES:	10x6x2.1 cm.
PESO:	120 gramos con batería.
FRECUENCIA:	Ajustable de 1 a 150 Hz.
AMPLITUD:	Ajustable de 30 Us a 260 Us.
MODO BURST:	Frecuencia ajustable de 0.5 Hz. a 5 Hz. Amplitud ajustable. Frecuencia fija = 100Hz.
MODULACIÓN:	La onda varía automáticamente en ciclo.

Modo	AMP (mA)	Amplitud (Us)	Frecuencia (Hz)	Tiempo
M	Ajustable (0-80)	Fijo (30-260)	Ajustable (-40%)	10
S1	Fijo (0-80)	Fijo (-40%)	Fijo (1-150)	10
S2	Fijo (0-80)	Fijo (-70%)	Fijo (1-150)	10

Compuesto por

- 1 EV-803 T.E.N.S. digital
- 4 Electrodo autoadhesivos
- 2 cables para 4 electrodo
- 1 batería 9V
- 1 maletín transporte
- 1 manual de instrucciones



M.R.M. COMERCIAL
S.A.
C/Nelson Mandela,3-5 bajos
Tf:983 457 477 Fx:983 457 481
47013-VALLADOLID (Spain)
www.mrmcomercial.com
E-mail: mrm@mrmcomercial.com